

Сильфонная присоска (круглая)
FGA 22 PVC-50 N016



Art.-Nr.: 10.01.06.01947




Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Поливинилхлорид PVC
Твердость материала [Shore A]	50,0 Shore A
размер	22,00
Количество складок	1,5

FGA 22 PVC-50 N016

Присоска FGA PVC (эластомерная часть) поставляется как отдельная часть. Чтобы получить комплектную присоску (эластомерная часть + соединительный nipple), требуется выполнить следующие шаги по заказу:

- Присоска типа FGA PVC – эластомерная деталь, поставляемая в различных диаметрах
- Соединительный nipple типа SA-NIP – поставляется с различной резьбой



Конструктивные данные

Attribute	Value
Высота H2	9,00 mm
Высота H	19,00 mm
Наружный диаметр D1	24,2 mm
Диаметр головки Dk	10,0 mm
d2	11,5 mm
Внутренний диаметр d	4,80 mm
Ход пружины Z	6,5 mm
Диаметр Ds	21,5 mm
Диаметр Dmax(S)	25,0 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Конструктивные данные FGA 22 PVC-50 N016



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.01947

Сильфонная присоска (круглая) FGA 22 PVC-50 N016



Art.-Nr.: 10.01.06.01947



Технические данные

Attribute	Value
Семейство ниппелей	N 016
Материал присоски	Поливинилхлорид PVC
Твердость материала [Shore A]	50,0 Shore A
Внутренний диаметр шланга (реком.) d	4,0 mm
Радиус заготовки мин. (выпуклый)	20,0 mm
Сила отрыва	16,00 N
Всасывающая сила (-600 мбар)	5,30 N
Вес	1,8 g
Объем	2,300 cm ³
размер	22,00
Количество складок	1,5
Семейство продуктов	FGA

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.01947



Данные для заказа Аксессуары 10.01.06.01947

Тип		Количество предметов
Соединительный ниппель для вакуумной присоски	SA-NIP N016 M5-AG DN250	10.01.06.00123
Соединительный ниппель для вакуумной присоски	SA-NIP N016 G1/8-AG DN350	10.01.06.05735
Соединительный ниппель для вакуумной присоски	SA-NIP N016 G1/8-IG DN350	10.01.06.05731
Соединительный ниппель для вакуумной присоски	SA-NIP N016 M5-IG DN250	10.01.06.03384
Соединительный ниппель для вакуумной присоски	SA-NIP N016 G1/8-AG DN310	10.01.06.04062
Соединительный ниппель для вакуумной присоски	SA-NIP N016 M5-AG DN250	10.01.06.04365
Соединительный ниппель для вакуумной присоски	SA-NIP N016 M5-IG DN310	10.01.06.04689
Соединительный ниппель для вакуумной присоски	SA-NIP N016 G1/8-IG DN310	10.01.06.04690



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.01947