




FGA 22 PVC-50 N016

## Dati tecnici

| Attributo                       | Valore                    |
|---------------------------------|---------------------------|
| Materiale della ventosa         | Cloruro di polivinile PVC |
| Durezza del materiale [Shore A] | 50,0 Shore A              |
| Misura                          | 22,00                     |
| Numero di pieghe                | 1,5                       |

La ventosa FGA PVC (parte in elastomero + elemento di collegamento) viene fornita montata. Il prodotto è costituito da:

- Ventosa del tipo FGA PVC – parte in elastomero, disponibile in diversi diametri
- Nipplo di connessione del tipo SA-NIP – disponibile con diverse filettature



Dati di costruzione FGA 22 PVC-50 N016

## Dati di costruzione

| Attributo               | Valore   |
|-------------------------|----------|
| Altezza H2              | 9,00 mm  |
| Altezza H               | 19,00 mm |
| Diametro esterno D1     | 24,2 mm  |
| Diametro della testa Dk | 10,0 mm  |
| d2                      | 11,5 mm  |
| Diametro interno d      | 4,80 mm  |
| Freccia elastica Z      | 6,5 mm   |
| Diametro Ds             | 21,5 mm  |
| Diametro Dmax(S)        | 25,0 mm  |

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

Art.-Nr.: 10.01.06.01947

**Dati tecnici**

| Attributo                                  | Valore                    |
|--------------------------------------------|---------------------------|
| Famiglia di nippli                         | N 016                     |
| Materiale della ventosa                    | Cloruro di polivinile PVC |
| Durezza del materiale [Shore A]            | 50,0 Shore A              |
| Diametro interno del tubo (raccomandato) d | 4,0 mm                    |
| Raggio pezzo min. (convesso)               | 20,0 mm                   |
| Forza di strappo                           | 16,00 N                   |
| Forza di presa (-600 mbar)                 | 5,30 N                    |
| Peso                                       | 1,8 g                     |
| Volume                                     | 2,300 cm <sup>3</sup>     |
| Misura                                     | 22,00                     |
| Numero di pieghe                           | 1,5                       |
| Famiglia di prodotti                       | FGA                       |

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: [www.schmalz.com/10.01.06.01947](http://www.schmalz.com/10.01.06.01947)

**Ordinare gli accessori dati 10.01.06.01947**

| Typ                            |                           | codice articolo |
|--------------------------------|---------------------------|-----------------|
| Nipplo di collegamento ventosa | SA-NIP N016 M5-AG DN250   | 10.01.06.00123  |
| Nipplo di collegamento ventosa | SA-NIP N016 G1/8-AG DN350 | 10.01.06.05735  |
| Nipplo di collegamento ventosa | SA-NIP N016 G1/8-IG DN350 | 10.01.06.05731  |
| Nipplo di collegamento ventosa | SA-NIP N016 M5-IG DN250   | 10.01.06.03384  |
| Nipplo di collegamento ventosa | SA-NIP N016 G1/8-AG DN310 | 10.01.06.04062  |
| Nipplo di collegamento ventosa | SA-NIP N016 M5-AG DN250   | 10.01.06.04365  |
| Nipplo di collegamento ventosa | SA-NIP N016 M5-IG DN310   | 10.01.06.04689  |
| Nipplo di collegamento ventosa | SA-NIP N016 G1/8-IG DN310 | 10.01.06.04690  |

