


Art.-Nr.: 10.01.06.01959



SA-NIP N019 G1/4-AG DN820

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Famille d'insert	N 019
Matière	Aluminium
Longueur L1	40,00 mm
Diamètre nominal dn	8,20 mm
Filetage G1	G1/4"-M
Largeur des appartements SW2	8,0 mm
Longueur d'adaptation	6,00 mm



Données de construction SA-NIP N019 G1/4-AG DN820

**Données de construction**

Attribut	Valeur
Longueur L1	40,00 mm
Longueur L2	19,00 mm
Longueur L	6,00 mm
Diamètre extérieur D2	13,5 mm
Diamètre extérieur D	20,00 mm
Diamètre nominal dn	8,20 mm
Filetage G1	G1/4"-M
Longueur du filetage LG1	11,0 mm
Taille de la clé SW1	21,0 mm
Largeur des appartements SW2	8,0 mm

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Famille d'insert	N 019
Poids propre	14,0 g
Matière	Aluminium



Insert de raccordement de ventouse

## SA-NIP N019 G1/4-AG DN820



Art.-Nr.: 10.01.06.01959



**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : [www.schmalz.com/10.01.06.01959](http://www.schmalz.com/10.01.06.01959)



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.01959](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.01959)