




Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Высокотемпературный материал HT2
Твердость материала [Shore A]	65,0 Shore A
Размеры (ДхШ)	60 x 30
Соединение	G3/8-IG
Материал ниппеля	никелированный

SAOB 60x30 HT2-65 G3/8-IG

Присоска SAOB HT2, доступная в различных размерах, поставляется с соединительным ниппелем, вулканизированным в эластомерную часть.



Конструктивные данные

Attribute	Value
Длина L1	55,70 mm
Ширина B1	31,00 mm
Высота H	35,00 mm
Номинальный диаметр dn	6,00 mm
Резьба G1	G3/8"-F
Длина резьбы LG1	9,0 mm
Размер гаечного ключа SW1	22,0 mm
Ход пружины Z	7,0 mm
Ширина присоски Bs	30,60 mm
Ls	60,60 mm

Конструктивные данные SAOB 60x30 HT2-65 G3/8-IG

Art.-Nr.: 10.01.06.02441



Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Высокотемпературный материал HT2
Твердость материала [Shore A]	65,0 Shore A
Внутренний диаметр шланга (реком.) d	4,0 mm
Радиус заготовки мин. (выпуклый)	30,0 mm
Сила отрыва	55,00 N
Всасывающая сила (-600 мбар)	38,00 N
Вес	56,7 g
Размеры (ДхШ)	60 x 30
Поперечная сила	56,0 N
Объем	10,500 cm ³
Количество складок	1,5
Семейство продуктов	SAOB

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.02441


WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.02441