


Art.-Nr.: 10.01.06.01959



SA-NIP N019 G1/4-AG DN820

Dati tecnici

Attributo	Valore
Famiglia di nippoli	N 019
Materiale	Alluminio
Lunghezza L1	40,00 mm
Diametro nominale dn	8,20 mm
Filettatura G1	G1/4"-AG
Larghezza tra gli appartamenti SW2	8,0 mm
Lunghezza di montaggio	6,00 mm



Dati di costruzione SA-NIP N019 G1/4-AG DN820

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L1	40,00 mm
Lunghezza L2	19,00 mm
Lunghezza L	6,00 mm
Diametro esterno D2	13,5 mm
Diametro esterno D	20,00 mm
Diametro nominale dn	8,20 mm
Filettatura G1	G1/4"-AG
Lunghezza della filettatura LG1	11,0 mm
Misura della chiave SW1	21,0 mm
Larghezza tra gli appartamenti SW2	8,0 mm



Dati tecnici

Attributo	Valore
Famiglia di nippoli	N 019
Peso	14,0 g
Materiale	Alluminio



Nipplo di collegamento ventosa

SA-NIP N019 G1/4-AG DN820



Art.-Nr.: 10.01.06.01959



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.06.01959



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.01959