



Art.-Nr.: 10.01.06.01960



SA-NIP N019 G1/4-IG DN820

Dati tecnici

Attributo	Valore
Famiglia di nippli	N 019
Materiale	Alluminio
Lunghezza L1	38,00 mm
Diametro nominale dn	8,20 mm
Filettatura G1	G1/4"-IG
Larghezza tra gli appartamenti SW2	8,0 mm
Lunghezza di montaggio	15,00 mm



Dati di costruzione SA-NIP N019 G1/4-IG DN820

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L1	38,00 mm
Lunghezza L2	19,00 mm
Lunghezza L	15,00 mm
Diametro esterno D2	13,5 mm
Diametro esterno D	20,00 mm
Diametro nominale dn	8,20 mm
Filettatura G1	G1/4"-IG
Lunghezza della filettatura LG1	12,0 mm
Misura della chiave SW1	21,0 mm
Larghezza tra gli appartamenti SW2	8,0 mm
Lunghezza L3	4,00 mm

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Famiglia di nippli	N 019
Peso	17,80 g
Materiale	Alluminio



Nippli di collegamento ventosa

SA-NIP N019 G1/4-IG DN820



Art.-Nr.: 10.01.06.01960



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.06.01960



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.01960