


SA-NIP N019 G1/4-IG DN820


Art.-Nr.: 10.01.06.01960



SA-NIP N019 G1/4-IG DN820

Données techniques

Attribut	Valeur
Famille d'insert	N 019
Matière	Aluminium
Longueur L1	38,00 mm
Diamètre nominal dn	8,20 mm
Filetage G1	G1/4"-F
Largeur des appartements SW2	8,0 mm
Longueur d'adaptation	15,00 mm



Données de construction SA-NIP N019 G1/4-IG DN820

Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L1	38,00 mm
Longueur L2	19,00 mm
Longueur L	15,00 mm
Diamètre extérieur D2	13,5 mm
Diamètre extérieur D	20,00 mm
Diamètre nominal dn	8,20 mm
Filetage G1	G1/4"-F
Longueur du filetage LG1	12,0 mm
Taille de la clé SW1	21,0 mm
Largeur des appartements SW2	8,0 mm
Longueur L3	4,00 mm



Données techniques

Attribut	Valeur
Famille d'insert	N 019
Poids propre	17,80 g
Matière	Aluminium



Inserts de raccordement de ventouses

SA-NIP N019 G1/4-IG DN820



Art.-Nr.: 10.01.06.01960



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.06.01960



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.01960