


Art.-Nr.: 10.01.06.02287



技術資料

属性	価値
真空パッドの材質	ニトリルゴム NBR
材質の硬度 [ショアA]	50.0 Shore A
サイズ (LxW)	52 x 25
折りたたみ式本数	2.5
接続	G1/8-IG
ニップル材質	アルミ


FSGB-R 52x25 NBR-50 G1/8-IG

真空パッド FSGB-Rは、パッドにネジが取り付けられた状態で納品されます。以下の製品で構成されます。

- 真空パッド FGB-R: ゴム部分、様々なサイズをラインアップ
- アルミニウム製サポートプレート: 取付ネジ付き

スペアパーツ: 真空パッド FGB-R

アクセサリ: サポートフレーム



デザインデータ

属性	価値
グリッパーの長さ L1	52.00 mm
幅B1	25.00 mm
高さ H	32.00 mm
スレッドG1	G1/8"-F
グリッパーの長さ LG1	6.0 mm
スプリングストロークZ	15.0 mm
真空パッド幅 Bs	25.00 mm
Ls	52.00 mm
Lmax.(S)	54.50 mm
Bmax(S)	27.50 mm

※ゴム部品の許容寸法公差は、DIN ISO 3302-1 M3に準拠します。※ストロークの寸法は、各段にサポートフレームを使用した場合の値です。

デザインデータ FSGB-R 52x25 NBR-50 G1/8-IG



Art.-Nr.: 10.01.06.02287



技術資料

属性	値
真空パッドの材質	ニトリルゴム NBR
材質の硬度 [ショアA]	50.0 Shore A
ホース径 (推奨) d	6.0 mm
最小ワーク半径 (凸部)	10.0 mm
吸着力 (-600mbar)	20.00 N
質量	34.0 g
サイズ (LxW)	52 x 25
ボリューム	16.000 cm ³
折りたたみ式本数	2.5
製品ファミリー	FSGB-R

注記：吸着力：規定の吸着力は、-0.6 barの真空で、ワーク表面が乾燥し、平滑で均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.06.02287



データアクセサリを注文する 10.01.06.02287

Typ	製品コード
真空パッド用サポートフレーム	ST-RAHM 50x23 1
	10.01.06.02276



摩耗部品の注文データ 10.01.06.02287

Typ	製品コード
長方形ベローズ真空パッド	FGB-R 52x25 NBR-50
	10.01.06.01115

