


Ventouse à soufflets (ronde)

FG 52 HT1-60 N018




Art.-Nr.: 10.01.06.02365



FG 52 HT1-60 N018

Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Matière haute température HT1
Dureté de la matière [Shore A]	60,0 Shore A
Taille	52,00
Nombre de soufflets	2,5



Données de construction FG 52 HT1-60 N018

Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H2	13,00 mm
Hauteur H	48,70 mm
Diamètre extérieur D1	52,0 mm
Diamètre de la tête Dk	18,0 mm
d2	24,6 mm
Diamètre intérieur d	8,00 mm
Allongement du ressort Z	25,0 mm
Diamètre Ds	52,5 mm
Diamètre Dmax(S)	55,0 mm

Note : Tolérances dimensionnelles acceptables pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.02365

Ventouse à soufflets (ronde)
FG 52 HT1-60 N018



Art.-Nr.: 10.01.06.02365



Données techniques

Attribut	Valeur
Famille d'insert	N 018
Matière de la ventouse	Matière haute température HT1
Dureté de la matière [Shore A]	60,0 Shore A
Rayon min. de la pièce (convexe)	35,0 mm
Force de rupture	96,00 N
Force d'aspiration (-600mbar)	28,52 N
Poids propre	24,40 g
Volume	37,587 cm ³
Taille	52,00
Nombre de soufflets	2,5
Famille de produits	FG

Remarque : Force d'aspiration : les valeurs de force d'aspiration sont des valeurs théoriques obtenues à un vide de -0,6 bar et sur une surface de pièce sèche, lisse et régulière ; elles sont indiquées sans coefficient de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : le diamètre de tuyau recommandé correspond à une longueur de tuyau d'environ 2 m.



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.06.02365



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.02365