


Ventouse à soufflets (ronde)

SPB1 20 ED-65 SC040



Art.-Nr.: 10.01.06.02452



Données techniques


Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Elastodur ED
Dureté de la matière [Shore A]	65,0 Shore A
Taille	20,00
Nombre de soufflets	1,5

SPB1 20 ED-65 SC040

La ventouse SPB1 (pièce en élastomère + élément de fixation) est livrée montée. Vous pouvez également commander les différentes pièces détachées de la ventouse :

- Ventouse de type SPB1 (Étape 1) – pièce en élastomère, disponible dans différents diamètres
- Élément de fixation de type SC (Étape 2) – disponible dans différents filetages

Accessoires disponibles : tamis de filtrage, insert de ventouse PA



Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H2	4,60 mm
Hauteur H	18,00 mm
Diamètre extérieur D1	24,6 mm
Diamètre de la tête Dk	15,1 mm
Diamètre intérieur d1	10,5 mm
d2	13,8 mm
Diamètre intérieur d	7,50 mm
Allongement du ressort Z	8,0 mm
Diamètre Ds	21,4 mm
Diamètre Dmax(S)	26,3 mm

Note : Tolérances dimensionnelles acceptables pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3

Données de construction SPB1 20 ED-65 SC040



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.02452

Ventouse à soufflets (ronde)

SPB1 20 ED-65 SC040



Art.-Nr.: 10.01.06.02452



Données techniques

Attribut	Valeur
Famille d'insert	SC 040
Matière de la ventouse	Elastodur ED
Dureté de la matière [Shore A]	65,0 Shore A
Diamètre intérieur du tuyau (recommandé) d	4,0 mm
Rayon min. de la pièce (convexe)	15,0 mm
Force de rupture	16,20 N
Force d'aspiration (-600mbar)	9,90 N
Poids propre	2,2 g
Force latérale	9,8 N
Volume	3,105 cm ³
Taille	20,00
Nombre de soufflets	1,5
Famille de produits	SPB1

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.06.02452



Données de commande des accessoires 10.01.06.02452

Typ		num
Schmalz-Connector	SC 040 G1/8-AG	10.01.06.02490
Schmalz-Connector	SC 040 G1/8-IG	10.01.06.02482
Tamis (rond)	SIEB 11x1 MS-A2 280 0.28/0.16	10.07.01.00309
Schmalz Pad Insert PA	SPI 18 PA SPB1-20	10.01.06.03385
Schmalz-Connector	SC 040 NPT1/8-AG	10.01.06.02541
Schmalz-Connector	SC 040 NPT1/8-IG	10.01.06.02542



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.02452