

Ventouse à soufflets (ronde)  
**SPB1 60 ED-65 SC050**



Art.-Nr.: 10.01.06.02457



### Données techniques


Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Elastodur ED
Dureté de la matière [Shore A]	65,0 Shore A
Taille	60,00
Nombre de soufflets	1,5

SPB1 60 ED-65 SC050

La ventouse SPB1 (pièce en élastomère + élément de fixation) est livrée montée. Vous pouvez également commander les différentes pièces détachées de la ventouse :

- Ventouse de type SPB1 (Étape 1) – pièce en élastomère, disponible dans différents diamètres
- Élément de fixation de type SC (Étape 2) – disponible dans différents filetages

Accessoires disponibles : tamis de filtrage, insert de ventouse PA



### Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H2	7,00 mm
Hauteur H	36,00 mm
Diamètre extérieur D1	65,7 mm
Diamètre de la tête Dk	21,6 mm
Diamètre intérieur d1	17,5 mm
d2	38,6 mm
Diamètre intérieur d	11,00 mm
Allongement du ressort Z	22,0 mm
Diamètre Ds	61,4 mm
Diamètre Dmax(S)	69,6 mm

Note : Tolérances dimensionnelles acceptables pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3

Données de construction SPB1 60 ED-65 SC050



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.02457](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.02457)

# Ventouse à soufflets (ronde)

## SPB1 60 ED-65 SC050



Art.-Nr.: 10.01.06.02457



### Données techniques

Attribut	Valeur
Famille d'insert	SC 050
Matière de la ventouse	Elastodur ED
Dureté de la matière [Shore A]	65,0 Shore A
Diamètre intérieur du tuyau (recommandé) d	6,0 mm
Rayon min. de la pièce (convexe)	70,0 mm
Force de rupture	100,90 N
Force d'aspiration (-600mbar)	78,00 N
Poids propre	19,6 g
Force latérale	49,4 N
Volume	49,240 cm <sup>3</sup>
Taille	60,00
Nombre de soufflets	1,5
Famille de produits	SPB1

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.



### Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : [www.schmalz.com/10.01.06.02457](http://www.schmalz.com/10.01.06.02457)



### Données de commande des accessoires 10.01.06.02457

Typ		num
Schmalz-Connector	SC 050 G1/4-AG MOD	10.01.06.02487
Schmalz-Connector	SC 050 G1/4-IG MOD	10.01.06.02488
Tamis (rond)	SIEB 17.5x0.8 MS-A2 280 0.28/0.16	10.07.01.00308
Schmalz-Connector	SC 050-AR NPT1/4-AG MOD	10.01.06.02543
Schmalz-Connector	SC 050-AR NPT1/4-IG MOD	10.01.06.02546



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.02457](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.02457)