

Ventosa de fuelle (ovalada)

## FGAO 18x14 SI-HD-65 N016

Art.-Nr.: 10.01.06.02458



FGAO 18x14 SI-HD-65 N016


### Datos técnicos

| Atributo                      | Valor          |
|-------------------------------|----------------|
| Material de ventosa           | Silicona SI-HD |
| Dureza del material [Shore A] | 65,0 Shore A   |
| Altura H                      | 13,50 mm       |

### Datos de diseño

| Atributo               | Valor    |
|------------------------|----------|
| Longitud L1            | 18,20 mm |
| Anchura B1             | 13,70 mm |
| Altura H               | 13,50 mm |
| Diámetro interior d    | 4,50 mm  |
| Recorrido de resorte Z | 5,0 mm   |
| Anchura de ventosa Bs  | 12,50 mm |
| Ls                     | 16,90 mm |
| Lmáx.(S)               | 18,50 mm |
| Bmáx(S)                | 14,00 mm |
| Longitud L2            | 9,50 mm  |
| Anchura B2             | 5,00 mm  |

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3



Datos de diseño FGAO 18x14 SI-HD-65 N016



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.02458](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.02458)

Art.-Nr.: 10.01.06.02458

**Datos técnicos**

| Atributo                         | Valor          |
|----------------------------------|----------------|
| Material de ventosa              | Silicona SI-HD |
| Dureza del material [Shore A]    | 65,0 Shore A   |
| Radio de la pieza mín. (convexo) | 6,0 mm         |
| Fuerza de aspiración (-600 mbar) | 2,10 N         |
| Peso                             | 1,20 g         |
| Dimensión (LxAn)                 | 18 x 14        |
| Número de pliegues               | 1,5            |
| Familia de productos             | FGAO           |

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: [www.schmalz.com/10.01.06.02458](http://www.schmalz.com/10.01.06.02458)

[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.02458](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.02458)