

**Teknik veriler**


Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Elastodur ED
Malzeme sertliği [Shore A]	65.0 Shore A
Boyutlar (LxW)	100 x 40
Körük Sayısı	1.5

SPOB1 100x40 ED-65 SC050-AR

Vantuz SPOB1 (elastomer parça + bağlantı elemanı) monte edilmiş olarak teslim edilir. Alternatif olarak parçalar ayrı ayrı da sipariş edilebilir. Bunu yapmak için aşağıdaki sipariş adımları gereklidir:

- SPOB1 tipi vantuz (adım 1) - elastomer parça, çeşitli çaplarda mevcuttur
- SC tipi bağlantı elemanı (adım 2) - çeşitli dişlerle mevcuttur, 100 x 400 mm model boyutu için stabilizasyon plakası içerir

Mevcut aksesuarlar: filtre süzgeci

**Tasarım verileri**

Attribute	Value
Uzunluk L1	107.60 mm
Genişlik B1	44.60 mm
Yükseklik H2	7.00 mm
Yükseklik H	30.00 mm
Kafa uzunluğu Lk	84.60 mm
İç çap d1	17.5 mm
İç çap d	11.00 mm
Yay stroku Z	16.0 mm
Vantuz genişliği Bs	41.40 mm
Ls	104.40 mm

Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları

Tasarım verileri SPOB1 100x40 ED-65 SC050-AR



Art.-Nr.: 10.01.06.02461

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Meme ucu ailesi	SC 050-AR
Vantuz malzemesi	Elastodur ED
Malzeme sertliği [Shore A]	65.0 Shore A
Hortum çapı (tavsiye edilen) d	6.0 mm
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey)	50.0 mm
Çekme kuvveti	131.40 N
Emme kuvveti (-600mbar)	111.20 N
Ağırlık	23.5 g
Boyutlar (LxW)	100 x 40
Yanal kuvvet	76.9 N
Cilt	60.100 cm ³
Körük Sayısı	1.5
Ürün ailesi	SPOB1

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.02461

**Veri aksesuarları sipariş edin 10.01.06.02461**

Typ	Ürün numarası
Schmalz-Konnektör	SC 050-AR NPT1/4-AG MOD
Elek, yuvarlak	SIEB 17.5x0.8 MS-A2 280 0.28/0.16
	10.01.06.02543
	10.07.01.00308

WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.02461