




FG 50 PVC-50 N033

Присоска FG PVC (эластомерная часть) поставляется как отдельная часть. Чтобы получить комплектную присоску (эластомерная часть + соединительный ниппель), требуется выполнить следующие шаги по заказу:

- Присоска типа FG PVC – эластомерная деталь, поставляемая в различных диаметрах
- Соединительный ниппель типа SA-NIP – поставляется с различной резьбой

Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Поливинилхлорид PVC
Твердость материала [Shore A]	50,0 Shore A
размер	50,00
Количество складок	2,5



Конструктивные данные FG 50 PVC-50 N033

Конструктивные данные

Attribute	Value
Высота H2	20,70 mm
Высота H	47,20 mm
Наружный диаметр D1	50,5 mm
Диаметр головки Dk	18,7 mm
d2	30,4 mm
Внутренний диаметр d	10,80 mm
Ход пружины Z	15,2 mm
Диаметр Ds	50,0 mm
Диаметр Dmax(S)	54,0 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Art.-Nr.: 10.01.06.02469



Технические данные

Attribute	Value
Семейство ниппелей	N 033
Материал присоски	Поливинилхлорид PVC
Твердость материала [Shore A]	50,0 Shore A
Внутренний диаметр шланга (реком.) d	6,0 mm
Радиус заготовки мин. (выпуклый)	75,0 mm
Сила отрыва	68,00 N
Всасывающая сила (-600 мбар)	36,60 N
Вес	22,1 g
Объем	28,400 cm ³
размер	50,00
Количество складок	2,5
Семейство продуктов	FG

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.02469



Данные для заказа Аксессуары 10.01.06.02469

Тип		Количество предметов
Соединительный ниппель для вакуумной присоски	SA-NIP N033 G1/4-AG DN550	10.01.01.00818
Соединительный ниппель для вакуумной присоски	SA-NIP N033 G1/4-IG DN550	10.01.01.00817

