

Ventosa a soffietto (tonda)

FSG 62 HT1-60 G1/4-AG



Art.-Nr.: 10.01.06.02480



Dati tecnici


Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Materiale a temperatura elevata HT1
Durezza del materiale [Shore A]	60,0 Shore A
Misura	62,00
Numero di pieghe	2,5
Connessione	G1/4"-AG
Attacco del vuoto	G1/4"-AG
Materiale del nipplo	Alluminio

FSG 62 HT1-60 G1/4-AG

La ventosa FSG (parte in elastomero + nipplo di connessione) viene fornita non montata (a partire da diametro 32 mm montata). La fornitura è costituita da:

- Ventosa del tipo FG – parte in elastomero, disponibile in diversi diametri e materiali
- Nipplo di connessione del tipo SA-NIP – disponibile con diverse filettature

Parti di ricambio disponibili: ventosa FG, nipplo di connessione SA-NIP



Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H	58,00 mm
Diametro nominale dn	4,40 mm
d2	29,5 mm
Filettatura G1	G1/4"-AG
Lunghezza della filettatura LG1	11,0 mm
Misura della chiave SW1	17,0 mm
Freccia elastica Z	29,0 mm
Diametro Ds	62,2 mm
Diametro Dmax(S)	65,0 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

Dati di costruzione FSG 62 HT1-60 G1/4-AG



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.02480

1

Art.-Nr.: 10.01.06.02480

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Materiale a temperatura elevata HT1
Durezza del materiale [Shore A]	60,0 Shore A
Diametro interno del tubo (raccomandato) d	6,0 mm
Raggio pezzo min. (convesso)	75,0 mm
Forza di strappo	137,00 N
Forza di presa (-600 mbar)	41,01 N
Peso	50,0 g
Volume	72,500 cm ³
Misura	62,00
Numero di pieghe	2,5
Famiglia di prodotti	FSG
Connessione	G1/4-AG

Nota: Forza di presa: Le forze di presa indicate sono valori teorici a un vuoto di -0,6 bar e con una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - non includono un fattore di sicurezza Forza di strappo: La forza di strappo delle versioni in caucciù naturale è ridotta di circa il 40% Diametro tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile consigliato si riferisce a una lunghezza del tubo flessibile di circa 2 m

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.06.02480

**Ordinare gli accessori dati 10.01.06.02480**

Typ		codice articolo
Anello di tenuta	DR 62/42x5 MOS SI-15	10.01.06.02617
Copertura per ventosa	SU 70	10.01.01.12838

**Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.01.06.02480**

Typ		codice articolo
Nipplo di collegamento ventosa	SA-NIP N018 G1/4-AG DN440	10.01.06.01065

**Dati per l'ordinazione delle parti soggette a usura 10.01.06.02480**

Typ		codice articolo
Ventosa a soffiETTO (tondo)	FG 62 HT1-60 N018	10.01.06.02475

