Balgsauggreifer HT (oval)

SAOB 80x40 HT2-65 G3/8-IG

Art.-Nr.: 10.01.06.02445




SAOB 80x40 HT2-65 G3/8-IG

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugerwerkstoff	Hochtemp. Material HT2
Materialhärte [Shore A]	65,0 Shore A
Abmessung (LxB)	80 x 40
Anschluss	G3/8-IG
Nippelwerkstoff	Messing vernickelt

Der Sauggreifer SAOB HT2, verfügbar in verschiedenen Abmessungen, wird mit verklebtem Anschlussnippel geliefert.



Konstruktionsdaten SAOB 80x40 HT2-65 G3/8-IG

Konstruktionsdaten

Attribut	Wert
Länge L1	73,30 mm
Breite B1	40,00 mm
Höhe H	37,70 mm
Nenndurchmesser dn	6,00 mm
Gewinde G1	G3/8"-IG
Gewindelänge LG1	9,0 mm
Schlüsselweite SW1	22,0 mm
Federweg Z	9,0 mm
Saugerbreite Bs	40,60 mm
Ls	80,60 mm
Lmax(S)	83,00 mm
Bmax(S)	43,00 mm

Kontakt zu Schmalz: J. Schmalz GmbH, Johannes-Schmalz-Str. 1 • 72293 Glatten • +49 7443 2403-105 • kundencenter@schmalz.de

Balgsauggreifer HT (oval)

SAOB 80x40 HT2-65 G3/8-IG

Art.-Nr.: 10.01.06.02445

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugerwerkstoff	Hochtemp. Material HT2
Materialhärte [Shore A]	65,0 Shore A
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d	6,0 mm
Werkstückradius min. (konvex)	40,0 mm
Abreißkraft	100,00 N
Saugkraft (-600mbar)	65,00 N
Gewicht	79,40 g
Abmessung (LxB)	80 x 40
Querkraft	98,0 N
Volumen	21,800 cm^3
Faltenanzahl	1,5
Produktfamilie	SAOB

Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m

Weitere Dokumentationen

CAD-Daten und weitere Dokumente zum Artikel finden sie unter: **www.schmalz.com/10.01.06.02445**

Kontakt zu Schmalz: J. Schmalz GmbH, Johannes-Schmalz-Str. 1 • 72293 Glatten • +49 7443 2403-105 • kundencenter@schmalz.de