


Сильфонная присоска (круглая)
SPB4 20 SI-55 SC080



Art.-Nr.: 10.01.06.02588



SPB4 20 SI-55 SC080


Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Силикон SI
Твердость материала [Shore A]	55,0 Shore A
размер	20,00
Количество складок	4,5

Присоска SPB4 (эластомерная часть + соединительный элемент) поставляется в сборе. В качестве альтернативы некоторые детали можно заказать отдельно. Для этого требуется выполнить следующие шаги:

- Присоска типа SPB4 (шаг 1) – эластомерная деталь, поставляемая в различных диаметрах
- Соединительный элемент типа SC (шаг 2) – поставляется с различной резьбой

Доступные аксессуары: сетчатый фильтр, шланговый зажим, дисковая вставка



Конструктивные данные SPB4 20 SI-55 SC080

Конструктивные данные

Attribute	Value
Высота H2	13,00 mm
Высота H	41,00 mm
Наружный диаметр D1	22,0 mm
Диаметр головки Dk	24,4 mm
Внутренний диаметр d1	19,6 mm
d2	13,5 mm
Внутренний диаметр d	16,00 mm
Ход пружины Z	10,0 mm
Диаметр Ds	21,4 mm
Высота H3	14,40 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.02588

Сильфонная присоска (круглая) SPB4 20 SI-55 SC080



Art.-Nr.: 10.01.06.02588



Технические данные

Attribute	Value
Семейство ниппелей	SC 080
Материал присоски	Силикон SI
Твердость материала [Shore A]	55,0 Shore A
Всасывающая сила (-600 мбар)	8,00 N
Вес	5,8 g
Объем	7,900 cm ³
размер	20,00
Количество складок	4,5
Всасывающая сила при -400 мбар	5,30 N
Всасывающая сила при -200 мбар	2,60 N
Сила отрыва при -400 мбар	7,00 N
Сила отрыва при -200 мбар	4,90 N
Семейство продуктов	SPB4

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values with a dry, smooth and even workpiece surface - they do not include a safety factor



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.02588



Данные для заказа Аксессуары 10.01.06.02588

Тип	Количество предметов
Соединитель Schmalz SC 080 G1/4-AG	10.01.06.03268
Соединитель Schmalz SC 080 G1/4-IG	10.01.06.03271
Соединитель Schmalz SC 080 G1/8-AG	10.01.06.03142
Соединитель Schmalz SC 080 G1/8-IG	10.01.06.03270
Соединитель Schmalz SC 080 G3/8-AG	10.01.06.02593
Соединитель Schmalz SC 080 G3/8-IG	10.01.06.02594
Сетчатый фильтр, круглые SIEB 17x0.8 MS-A2 103 0.103/0.07	10.07.01.00320
Вставка присоски Schmalz PE SPI 16 PE SPB4-20	10.01.06.02915
Шланговый зажим SSB 16-27 ST-VZ	10.07.10.00002
Соединитель Schmalz SC 080 NPT1/4-AG	10.01.06.03662
Соединитель Schmalz SC 080 NPT1/4-IG	10.01.06.03663
Соединитель Schmalz SC 080 NPT3/8-AG	10.01.06.03664
Соединитель Schmalz SC 080 NPT3/8-IG	10.01.06.03665



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.02588