

Art.-Nr.: 10.01.06.02446




## Données techniques

| Attribut                       | Valeur                        |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Matière de la ventouse         | Matière haute température HT2 |
| Dureté de la matière [Shore A] | 65,0 Shore A                  |
| Dimension (Lxl)                | 80 x 40                       |
| Connexion                      | G1/4-IG                       |
| Matière de l'insert            | Nickelé                       |

SAOB 80x40 HT2-65 G1/4-IG

La ventouse SAOB HT2, disponible en différents diamètres, est livrée avec insert de connexion collé.



## Données de construction

| Attribut                  | Valeur   |
|---------------------------|----------|
| Longueur L1               | 73,30 mm |
| Largeur B1                | 40,00 mm |
| Hauteur H                 | 37,20 mm |
| Diamètre nominal dn       | 6,00 mm  |
| Filetage G1               | G1/4"-F  |
| Longueur du filetage LG1  | 8,0 mm   |
| Taille de la clé SW1      | 17,0 mm  |
| Allongement du ressort Z  | 9,0 mm   |
| Largeur de la ventouse Bs | 40,60 mm |
| Ls                        | 80,60 mm |

Données de construction SAOB 80x40 HT2-65 G1/4-IG



Art.-Nr.: 10.01.06.02446

**Données techniques**

| Attribut                                   | Valeur                        |
|--------------------------------------------|-------------------------------|
| Matière de la ventouse                     | Matière haute température HT2 |
| Dureté de la matière [Shore A]             | 65,0 Shore A                  |
| Diamètre intérieur du tuyau (recommandé) d | 6,0 mm                        |
| Rayon min. de la pièce (convexe)           | 40,0 mm                       |
| Force de rupture                           | 100,00 N                      |
| Force d'aspiration (-600mbar)              | 65,00 N                       |
| Poids propre                               | 66,8 g                        |
| Dimension (Lxl)                            | 80 x 40                       |
| Force latérale                             | 98,0 N                        |
| Volume                                     | 21,800 cm <sup>3</sup>        |
| Nombre de soufflets                        | 1,5                           |
| Famille de produits                        | SAOB                          |

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : [www.schmalz.com/10.01.06.02446](http://www.schmalz.com/10.01.06.02446)

[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.02446](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.02446)