


Ventouse à soufflets (ronde)

FGA 6 NK-45 N004




Art.-Nr.: 10.01.06.02604



FGA 6 NK-45 N004

Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Caoutchouc naturel NK
Dureté de la matière [Shore A]	45,0 Shore A
Taille	6,00
Nombre de soufflets	1,5



Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H2	2,00 mm
Hauteur H	9,00 mm
Diamètre extérieur D1	7,5 mm
Diamètre de la tête Dk	7,2 mm
Diamètre intérieur d1	5,8 mm
d2	3,0 mm
Diamètre intérieur d	3,70 mm
Allongement du ressort Z	2,0 mm
Diamètre Ds	5,7 mm
Hauteur H3	3,20 mm
Diamètre Dmax(S)	8,0 mm

Note : Tolérances dimensionnelles acceptables pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3

Données de construction FGA 6 NK-45 N004



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.02604

Ventouse à soufflets (ronde)
FGA 6 NK-45 N004



Art.-Nr.: 10.01.06.02604



Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Caoutchouc naturel NK
Rayon min. de la pièce (convexe)	2,0 mm
Force d'aspiration (-600mbar)	0,40 N
Poids propre	0,20 g
Taille	6,00
Nombre de soufflets	1,5
Famille de produits	FGA

Remarque : Force d'aspiration : les valeurs de force d'aspiration sont des valeurs théoriques obtenues à un vide de -0,6 bar et sur une surface de pièce sèche, lisse et régulière ; elles sont indiquées sans coefficient de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : le diamètre de tuyau recommandé correspond à une longueur de tuyau d'environ 2 m.



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.06.02604



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.02604