

Ventosa a soffietto (ovale)

FGAO 18x14 SI-HD-65 N016


Art.-Nr.: 10.01.06.02458



Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Silicone SI-HD
Durezza del materiale [Shore A]	65,0 Shore A
Altezza H	13,50 mm

FGAO 18x14 SI-HD-65 N016



Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L1	18,20 mm
Larghezza B1	13,70 mm
Altezza H	13,50 mm
Diametro interno d	4,50 mm
Freccia elastica Z	5,0 mm
Larghezza ventosa Bs	12,50 mm
Ls	16,90 mm
Lmax.(S)	18,50 mm
Bmax(S)	14,00 mm
Lunghezza L2	9,50 mm
Larghezza B2	5,00 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

Dati di costruzione FGAO 18x14 SI-HD-65 N016



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.02458

Ventosa a soffiETTO (ovale)

FGAO 18x14 SI-HD-65 N016



Art.-Nr.: 10.01.06.02458



Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Silicone SI-HD
Durezza del materiale [Shore A]	65,0 Shore A
Raggio pezzo min. (convesso)	6,0 mm
Forza di presa (-600 mbar)	2,10 N
Peso	1,20 g
Dimensione (lxl)	18 x 14
Numero di pieghe	1,5
Famiglia di prodotti	FGAO

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.06.02458



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.02458