



Art.-Nr.: 10.01.06.02604



FGA 6 NK-45 N004

Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Натуральная резина НК
Твердость материала [Shore A]	45,0 Shore A
размер	6,00
Количество складок	1,5



Конструктивные данные FGA 6 NK-45 N004

Конструктивные данные

Attribute	Value
Высота H2	2,00 mm
Высота H	9,00 mm
Наружный диаметр D1	7,5 mm
Диаметр головки Dk	7,2 mm
Внутренний диаметр d1	5,8 mm
d2	3,0 mm
Внутренний диаметр d	3,70 mm
Ход пружины Z	2,0 mm
Диаметр Ds	5,7 mm
Высота H3	3,20 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Art.-Nr.: 10.01.06.02604



Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Натуральная резина НК
Радиус заготовки мин. (выпуклый)	2,0 mm
Всасывающая сила (-600 мбар)	0,40 N
Вес	0,2 g
размер	6,00
Количество складок	1,5
Семейство продуктов	FGA

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.02604

