




FGAO 18x14 SI-HD-65 N016

技術資料

属性	価値
真空パッドの材質	シリコンSI-HD
材質の硬度 [ショアA]	65.0 Shore A
高さ H	13.50 mm



デザインデータ FGAO 18x14 SI-HD-65 N016

デザインデータ

属性	価値
グリッパーの長さ L1	18.20 mm
幅B1	13.70 mm
高さ H	13.50 mm
内径d	4.50 mm
スプリングストロークZ	5.0 mm
真空パッド幅 Bs	12.50 mm
Ls	16.90 mm
Lmax.(S)	18.50 mm
Bmax(S)	14.00 mm
グリッパーの長さ L2	9.50 mm
幅B2	5.00 mm

※ゴム部品の許容寸法公差は、DIN ISO 3302-1 M3に準拠します。

Art.-Nr.: 10.01.06.02458



技術資料

属性	価値
真空パッドの材質	シリコンSI-HD
材質の硬度 [ショアA]	65.0 Shore A
最小ワーク半径 (凸部)	6.0 mm
吸着力 (-600mbar)	2.10 N
質量	1.20 g
サイズ (LxW)	18 x 14
折りたたみ式本数	1.5
製品ファミリー	FGAO

注記：吸着力：規定の吸着力は、-0.6 barの真空で、ワーク表面が乾燥し、平滑で均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.06.02458

WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.06.02458