

Ventouse à soufflets (ovale)

# FGAO 18x14 SI-HD-65 N016




Art.-Nr.: 10.01.06.02458



FGAO 18x14 SI-HD-65 N016

## Données techniques

| Attribut                       | Valeur         |
|--------------------------------|----------------|
| Matière de la ventouse         | Silicone SI-HD |
| Dureté de la matière [Shore A] | 65,0 Shore A   |
| Hauteur H                      | 13,50 mm       |



## Données de construction

| Attribut                  | Valeur   |
|---------------------------|----------|
| Longueur L1               | 18,20 mm |
| Largeur B1                | 13,70 mm |
| Hauteur H                 | 13,50 mm |
| Diamètre intérieur d      | 4,50 mm  |
| Allongement du ressort Z  | 5,0 mm   |
| Largeur de la ventouse Bs | 12,50 mm |
| Ls                        | 16,90 mm |
| Lmax.(S)                  | 18,50 mm |
| Bmax(S)                   | 14,00 mm |
| Longueur L2               | 9,50 mm  |
| Largeur B2                | 5,00 mm  |

Note : Tolérances dimensionnelles acceptables pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3

Données de construction FGAO 18x14 SI-HD-65 N016



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.02458](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.02458)

Art.-Nr.: 10.01.06.02458

**Données techniques**

| Attribut                         | Valeur         |
|----------------------------------|----------------|
| Matière de la ventouse           | Silicone SI-HD |
| Dureté de la matière [Shore A]   | 65,0 Shore A   |
| Rayon min. de la pièce (convexe) | 6,0 mm         |
| Force d'aspiration (-600mbar)    | 2,10 N         |
| Poids propre                     | 1,20 g         |
| Dimension (Lxl)                  | 18 x 14        |
| Nombre de soufflets              | 1,5            |
| Famille de produits              | FGAO           |

Remarque : Force d'aspiration : les valeurs de force d'aspiration sont des valeurs théoriques obtenues à un vide de -0,6 bar et sur une surface de pièce sèche, lisse et régulière ; elles sont indiquées sans coefficient de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : le diamètre de tuyau recommandé correspond à une longueur de tuyau d'environ 2 m.

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : [www.schmalz.com/10.01.06.02458](http://www.schmalz.com/10.01.06.02458)

