




Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Cloruro de polivinilo PVC
Dureza del material [Shore A]	50,0 Shore A
Tamaño	50,00
Número de pliegues	2,5

FG 50 PVC-50 N033

La ventosa FG PVC (pieza elastomérica + elemento de conexión) se suministra montada. El producto se compone de:

- Ventosa del tipo FG PVC – pieza elastomérica, disponible en diversos diámetros
- Boquilla de conexión del tipo SA-NIP – disponible con diversas roscas



Datos de diseño

Atributo	Valor
Altura H2	20,70 mm
Altura H	47,20 mm
Diámetro exterior D1	50,5 mm
Diámetro de la cabeza Dk	18,7 mm
d2	30,4 mm
Diámetro interior d	10,80 mm
Recorrido de resorte Z	15,2 mm
Diámetro Ds	50,0 mm
Diámetro Dmax(S)	54,0 mm

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3

Datos de diseño FG 50 PVC-50 N033

Art.-Nr.: 10.01.06.02469

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Familia de boquillas	N 033
Material de ventosa	Cloruro de polivinilo PVC
Dureza del material [Shore A]	50,0 Shore A
Diámetro interior del tubo flexible (recomendado) d	6,0 mm
Radio de la pieza mín. (convexo)	75,0 mm
Fuerza de arranque	68,00 N
Fuerza de aspiración (-600 mbar)	36,60 N
Peso	22,1 g
Volumen	28,400 cm ³
Tamaño	50,00
Número de pliegues	2,5
Familia de productos	FG

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.06.02469

**Pedir accesorios de datos 10.01.06.02469**

Typ		n
Boquilla de conexión de ventosa	SA-NIP N033 G1/4-AG DN550	10.01.01.00818
Boquilla de conexión de ventosa	SA-NIP N033 G1/4-IG DN550	10.01.01.00817

