




FGA 63 HT1-60 N018

## 技術資料

| 属性           | 価値           |
|--------------|--------------|
| 真空パッドの材質     | 高温材質 HT1     |
| 材質の硬度 [ショアA] | 60.0 Shore A |
| サイズ          | 63.00        |
| 折りたたみ式本数     | 1.5          |



デザインデータ FGA 63 HT1-60 N018

## デザインデータ

| 属性          | 価値       |
|-------------|----------|
| 高さ H2       | 13.00 mm |
| 高さ H        | 34.00 mm |
| 外径 D1       | 67.0 mm  |
| ヘッド径 Dk     | 18.0 mm  |
| 内径d1        | 14.5 mm  |
| d2          | 44.5 mm  |
| 内径d         | 8.00 mm  |
| スプリングストロークZ | 15.0 mm  |
| 径 Ds        | 60.0 mm  |
| 高さ H3       | 18.80 mm |

※ゴム部品の許容寸法公差は、DIN ISO 3302-1 M3に準拠します。

Art.-Nr.: 10.01.06.02473



## 技術資料

| 属性             | 値        |
|----------------|----------|
| 真空パッドの材質       | 高温材質 HT1 |
| 最小ワーク半径 (凸部)   | 75.0 mm  |
| 吸着力 (-600mbar) | 85.00 N  |
| 質量             | 23.80 g  |
| サイズ            | 63.00    |
| 折りたたみ式本数       | 1.5      |
| 製品ファミリー        | FGA      |

注記：吸着力：規定の吸着力は、-0.6 barの真空で、ワーク表面が乾燥し、平滑で均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません。ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。



## その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：[www.schmalz.co.jp/10.01.06.02473](http://www.schmalz.co.jp/10.01.06.02473)



## 発注データ アクセサリ 10.01.06.02473

| Typ           |                           | 本数             |
|---------------|---------------------------|----------------|
| 接続ニップル (取付ネジ) | SA-NIP N018 G1/4-AG DN440 | 10.01.06.01065 |
| 接続ニップル (取付ネジ) | SA-NIP N018 G1/4-IG DN440 | 10.01.06.01066 |

