




FSGPL 150 NBR-55 G1/2-IG C

La ventosa FSGPL, disponibile in diversi diametri, viene con piastra portante vulcanizzata a la parte in elastomero.

Dati tecnici

Materiale della ventosa	Caucciù al nitrile NBR
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Misura	150,00
Numero di pieghe	1,5
Attacco del vuoto	G1/2"-IG
Materiale del nipplo	Acciaio



Dati di costruzione FSGPL 150 NBR-55 G1/2-IG C

Dati di costruzione

Altezza H	66,00 mm
Diametro esterno D1	155,0 mm
d2	93,0 mm
Filettatura G1	G1/2"-IG
Lunghezza della filettatura LG1	8,0 mm
Misura del foro d3	69,4 mm
Freccia elastica Z	35,7 mm
Diametro Ds	143,5 mm
Altezza H4	8,00 mm
Diametro Dmax(S)	160,0 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

Ventosa a soffiETTO (tonda)

FSGPL 150 NBR-55 G1/2-IG C



Art.-Nr.: 10.01.06.02671



Dati tecnici

Materiale della ventosa	Caucciù al nitrile NBR
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Volume	454,975 cm ³
Misura	150,00
Numero di pieghe	1,5
Famiglia di prodotti	FSGPL

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.02671