




SAB 22 HT1-60 G1/4-IG

La ventouse SAB HT1, disponible en différents diamètres, est livrée avec insert de connexion vulcanisé à la ventouse en élastomère.

## Données techniques

| Attribut                       | Valeur                        |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Matière de la ventouse         | Matière haute température HT1 |
| Dureté de la matière [Shore A] | 60,0 Shore A                  |
| Taille                         | 22,00                         |
| Nombre de soufflets            | 1,5                           |
| Connexion                      | G1/4-IG                       |
| Matière de l'insert            | Aluminium                     |



Données de construction SAB 22 HT1-60 G1/4-IG

## Données de construction

| Attribut                 | Valeur   |
|--------------------------|----------|
| Hauteur H                | 25,00 mm |
| Diamètre extérieur D1    | 22,0 mm  |
| Diamètre nominal dn      | 3,50 mm  |
| Filetage G1              | G1/4"-F  |
| Longueur du filetage LG1 | 12,0 mm  |
| Taille de la clé SW1     | 16,0 mm  |
| Allongement du ressort Z | 5,8 mm   |
| Diamètre Ds              | 20,6 mm  |
| Diamètre Dmax(S)         | 24,0 mm  |

Art.-Nr.: 10.01.06.02722

**Données techniques**

| Attribut                                   | Valeur                        |
|--------------------------------------------|-------------------------------|
| Matière de la ventouse                     | Matière haute température HT1 |
| Dureté de la matière [Shore A]             | 60,0 Shore A                  |
| Diamètre intérieur du tuyau (recommandé) d | 4,0 mm                        |
| Rayon min. de la pièce (convexe)           | 20,0 mm                       |
| Force de rupture                           | 24,00 N                       |
| Force d'aspiration (-600mbar)              | 16,00 N                       |
| Poids propre                               | 12,0 g                        |
| Force latérale                             | 18,0 N                        |
| Force latérale surface huileuse            | 6,0 N                         |
| Volume                                     | 1,500 cm <sup>3</sup>         |
| Taille                                     | 22,00                         |
| Nombre de soufflets                        | 1,5                           |
| Famille de produits                        | SAB                           |

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : [www.schmalz.com/10.01.06.02722](http://www.schmalz.com/10.01.06.02722)

[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.02722](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.02722)