

Ventosa a soffietto HT1 (tonda)

## SAB 50 HT1-60 G3/8-IG



Art.-Nr.: 10.01.06.02725




### Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Materiale a temperatura elevata HT1
Durezza del materiale [Shore A]	60,0 Shore A
Misura	50,00
Numero di pieghe	1,5
Connessione	G3/8-IG
Materiale del nipplo	Alluminio

SAB 50 HT1-60 G3/8-IG

La ventosa SAB HT1, disponibile in diversi diametri, viene fornita con nipplo di connessione vulcanizzato a la parte in elastomero.



### Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H	36,90 mm
Diametro esterno D1	39,5 mm
Diametro nominale dn	6,00 mm
Filettatura G1	G3/8"-IG
Lunghezza della filettatura LG1	15,0 mm
Misura della chiave SW1	22,0 mm
Freccia elastica Z	11,6 mm
Diametro Ds	50,1 mm
Diametro Dmax(S)	56,0 mm

Dati di costruzione SAB 50 HT1-60 G3/8-IG



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.02725](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.02725)

1

Art.-Nr.: 10.01.06.02725

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Materiale a temperatura elevata HT1
Durezza del materiale [Shore A]	60,0 Shore A
Diametro interno del tubo (raccomandato) d	4,0 mm
Raggio pezzo min. (convesso)	50,0 mm
Forza di strappo	87,00 N
Forza di presa (-600 mbar)	53,00 N
Peso	32,3 g
Forza laterale	55,0 N
Forza laterale superficie oleosa	52,0 N
Volume	16,100 cm <sup>3</sup>
Misura	50,00
Numero di pieghe	1,5
Famiglia di prodotti	SAB

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: [www.schmalz.com/10.01.06.02725](http://www.schmalz.com/10.01.06.02725)

