

Сильфонная присоска (круглая)
SPB4 40 SI-55 SC090



Art.-Nr.: 10.01.06.02590



SPB4 40 SI-55 SC090


Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Силикон SI
Твердость материала [Shore A]	55,0 Shore A
размер	40,00
Количество складок	4,5

Присоска SPB4 (эластомерная часть + соединительный элемент) поставляется в сборе. В качестве альтернативы некоторые детали можно заказать отдельно. Для этого требуется выполнить следующие шаги:

- Присоска типа SPB4 (шаг 1) – эластомерная деталь, поставляемая в различных диаметрах
- Соединительный элемент типа SC (шаг 2) – поставляется с различной резьбой

Доступные аксессуары: сетчатый фильтр, шланговый зажим, дисковая вставка



Конструктивные данные SPB4 40 SI-55 SC090

Конструктивные данные

Attribute	Value
Высота H2	14,00 mm
Высота H	65,60 mm
Наружный диаметр D1	41,0 mm
Диаметр головки Dk	31,0 mm
Внутренний диаметр d1	24,8 mm
d2	23,0 mm
Внутренний диаметр d	20,00 mm
Ход пружины Z	27,0 mm
Диаметр Ds	40,5 mm
Высота H3	16,00 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.02590

Сильфонная присоска (круглая) SPB4 40 SI-55 SC090



Art.-Nr.: 10.01.06.02590



Технические данные

Attribute	Value
Семейство ниппелей	SC 090
Материал присоски	Силикон SI
Твердость материала [Shore A]	55,0 Shore A
Всасывающая сила (-600 мбар)	25,00 N
Вес	18,6 g
Объем	35,740 cm ³
размер	40,00
Количество складок	4,5
Всасывающая сила при -400 мбар	16,60 N
Всасывающая сила при -200 мбар	8,30 N
Сила отрыва при -400 мбар	23,00 N
Сила отрыва при -200 мбар	14,10 N
Семейство продуктов	SPB4

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values with a dry, smooth and even workpiece surface - they do not include a safety factor



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.02590



Данные для заказа Аксессуары 10.01.06.02590

Тип	Количество предметов
Соединитель Schmalz SC 090 G1/2-AG	10.01.06.02595
Соединитель Schmalz SC 090 G1/2-IG	10.01.06.02596
Соединитель Schmalz SC 090 G1/4-AG	10.01.06.02793
Соединитель Schmalz SC 090 G1/4-IG	10.01.06.03273
Соединитель Schmalz SC 090 G1/8-AG	10.01.06.03269
Соединитель Schmalz SC 090 G1/8-IG	10.01.06.03272
Соединитель Schmalz SC 090 G3/8-AG	10.01.06.02791
Соединитель Schmalz SC 090 G3/8-IG	10.01.06.03274
Сетчатый фильтр, круглые SIEB 19.5x1 MS-A2 103	10.07.01.00321
Вставка присоски Schmalz PE SPI 32 PE SPB4-40	10.01.06.02856
Элемент стабилизации SPSE 40	10.01.06.02954
Шланговый зажим SSB 20-32 ST-VZ	10.07.10.00003
Соединитель Schmalz SC 090 NPT1/4-AG	10.01.06.03666
Соединитель Schmalz SC 090 NPT1/4-IG	10.01.06.03667
Соединитель Schmalz SC 090 NPT3/8-AG	10.01.06.03668
Соединитель Schmalz SC 090 NPT3/8-IG	10.01.06.03669



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.02590