


Ventosa a soffiutto (tondo)

FGA 6 NK-45 N004


Art.-Nr.: 10.01.06.02604



FGA 6 NK-45 N004

Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Caucciù naturale NK
Durezza del materiale [Shore A]	45,0 Shore A
Misura	6,00
Numero di pieghe	1,5



Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H2	2,00 mm
Altezza H	9,00 mm
Diametro esterno D1	7,5 mm
Diametro della testa Dk	7,2 mm
Diametro interno d1	5,8 mm
d2	3,0 mm
Diametro interno d	3,70 mm
Freccia elastica Z	2,0 mm
Diametro Ds	5,7 mm
Altezza H3	3,20 mm
Diametro Dmax(S)	8,0 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

Dati di costruzione FGA 6 NK-45 N004



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.02604

Ventosa a soffiETTO (tondo)

FGA 6 NK-45 N004



Art.-Nr.: 10.01.06.02604



Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Caucciù naturale NK
Raggio pezzo min. (convesso)	2,0 mm
Forza di presa (-600 mbar)	0,40 N
Peso	0,20 g
Misura	6,00
Numero di pieghe	1,5
Famiglia di prodotti	FGA

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.06.02604



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.02604