


Art.-Nr.: 10.01.06.02671



FSGPL 150 NBR-55 G1/2-IG C

La ventosa FSGPL disponible en diversos diámetros se suministra con placa soporte vulcanizada en la pieza elastomérica.



Datos de diseño FSGPL 150 NBR-55 G1/2-IG C

Datos técnicos

Material de ventosa	Caucho nitrílico NBR
Dureza del material [Shore A]	55,0 Shore A
Tamaño	150,00
Número de pliegues	1,5
Conexión de vacío	G1/2"-HE
Material de la boquilla	Acero

Datos de diseño

Altura H	66,00 mm
Diámetro exterior D1	155,0 mm
d2	93,0 mm
Rosca G1	G1/2"-HE
Longitud de rosca LG1	8,0 mm
Tamaño del orificio d3	69,4 mm
Recorrido de resorte Z	35,7 mm
Diámetro Ds	143,5 mm
Altura H4	8,00 mm
Diámetro Dmax(S)	160,0 mm

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3



Ventosa de fuelle (redonda)

FSGPL 150 NBR-55 G1/2-IG C



Art.-Nr.: 10.01.06.02671



Datos técnicos

Material de ventosa	Caucho nitrílico NBR
Dureza del material [Shore A]	55,0 Shore A
Volumen	454,975 cm ³
Tamaño	150,00
Número de pliegues	1,5
Familia de productos	FSGPL

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.02671