

Schmalz-Connector-Adaptador
SC-A 045 M10-AG L




Art.-Nr.: 10.01.06.02819



SC-A 045 M10-AG L

Datos técnicos

Atributo	Valor
Tipo de conexión	045
Rosca G1	M10-MA
Longitud de montaje	7,20 mm
Forma	Automático de seguridad



Datos de diseño SC-A 045 M10-AG L

Datos de diseño

Atributo	Valor
Longitud L2	7,80 mm
Longitud L	7,20 mm
Diámetro exterior D2	10,5 mm
Diámetro nominal dn	4,10 mm
Rosca G1	M10-MA
Longitud de rosca LG1	10,0 mm
Tamaño de la llave SW1	17,0 mm
Ancho a través de los pisos SW2	4,0 mm



Datos técnicos

Atributo	Valor
Peso	6,1 g
Material	Aluminio
Tipo de conexión	045
Forma	Automático de seguridad



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.02819

Schmalz-Connector-Adaptador
SC-A 045 M10-AG L



Art.-Nr.: 10.01.06.02819



Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.06.02819



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.02819