

Schmalz-Connector-Adattatore
SC-A 045 M10-AG L




Art.-Nr.: 10.01.06.02819



Dati tecnici

Attributo	Valore
Tipo di connessione	045
Filettatura G1	M10-AG
Lunghezza di montaggio	7,20 mm
Forma	Auto-bloccaggio

SC-A 045 M10-AG L



Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L2	7,80 mm
Lunghezza L	7,20 mm
Diametro esterno D2	10,5 mm
Diametro nominale dn	4,10 mm
Filettatura G1	M10-AG
Lunghezza della filettatura LG1	10,0 mm
Misura della chiave SW1	17,0 mm
Larghezza tra gli appartamenti SW2	4,0 mm

Dati di costruzione SC-A 045 M10-AG L



Dati tecnici

Attributo	Valore
Peso	6,1 g
Materiale	Alluminio
Tipo di connessione	045
Forma	Auto-bloccaggio



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.02819

Schmalz-Connector-Adattatore
SC-A 045 M10-AG L



Art.-Nr.: 10.01.06.02819



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.06.02819



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.02819