ベローズ真空吸着パッド

FGA 53 NK-45 N018 DR

Art.-Nr.: 10.01.06.02929



FGA 53 NK-45 N018 DR

技術資料

属性	価値
真空パッドの材質	天然ゴム NK
材質の硬度 [ショアA]	45.0 Shore A
サイズ	53.00
折りたたみ式本数	1.5



デザインデータ FGA 53 NK-45 N018 DR

デザインデータ

属性	価値
高さ H2	12.30 mm
高さ H	36.00 mm
外径 D1	58.6 mm
ヘッド径 Dk	18.0 mm
d2	33.0 mm
内径d	8.00 mm
スプリングストロークZ	15.0 mm
径 Ds	39.0 mm
高さ H3	19.00 mm
径 Dmax(S)	60.0 mm

シュマルツに連絡を： シュマルツ株式会社 • 神奈川県横浜市都筑区大棚町3001-7 • +81 45 565 5150 • schmalz@schmalz.co.jp

ベローズ真空吸着パッド

FGA 53 NK-45 N018 DR

Art.-Nr.: 10.01.06.02929

技術資料

属性	価値
対応ニップルファミリー	N 018
真空パッドの材質	天然ゴム NK
材質の硬度 [ショアA]	45.0 Shore A
最小ワーク半径（凸部）	75.0 mm
離脱力	95.00 N
吸着力（-600mbar）	51.30 N
質量	18.3 g
ボリューム	28.400 cm^3
サイズ	53.00
折りたたみ式本数	1.5
製品ファミリー	FGA

注記：吸着力：規定の吸着力は、真空度-0.6 bar、ワーク表面が平滑で乾燥した均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません ホース径：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。

その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと： **www.schmalz.co.jp/10.01.06.02929**

シュマルツに連絡を： シュマルツ株式会社 • 神奈川県横浜市都筑区大棚町3001-7 • +81 45 565 5150 • schmalz@schmalz.co.jp