

Ventouse à soufflets (ronde)

FG 4 SI-55 N017




Art.-Nr.: 10.01.06.02963



FG 4 SI-55 N017

Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Silicone SI
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Taille	4,00
Nombre de soufflets	2,5
Caractéristiques de la matière	Compatible avec la FDA



Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H2	3,90 mm
Hauteur H	14,00 mm
Diamètre extérieur D1	5,1 mm
Diamètre de la tête Dk	7,0 mm
Diamètre intérieur d1	3,9 mm
d2	2,4 mm
Diamètre intérieur d	3,50 mm
Allongement du ressort Z	1,5 mm
Diamètre Ds	3,8 mm
Hauteur H3	7,00 mm
Diamètre Dmax(S)	5,5 mm

Note : Tolérances dimensionnelles acceptables pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3

Données de construction FG 4 SI-55 N017



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.02963

Art.-Nr.: 10.01.06.02963

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Famille d'insert	N 017
Matière de la ventouse	Silicone SI
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Rayon min. de la pièce (convexe)	4,0 mm
Force de rupture	0,60 N
Force d'aspiration (-600mbar)	0,27 N
Poids propre	0,40 g
Volume	0,124 cm ³
Taille	4,00
Nombre de soufflets	2,5
Famille de produits	FG

Remarque : Force d'aspiration : les valeurs de force d'aspiration sont des valeurs théoriques obtenues à un vide de -0,6 bar et sur une surface de pièce sèche, lisse et régulière ; elles sont indiquées sans coefficient de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : le diamètre de tuyau recommandé correspond à une longueur de tuyau d'environ 2 m.

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.06.02963

WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.02963