




## Технические данные

| Attribute                     | Value                            |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Материал присоски             | Высокотемпературный материал HT1 |
| Твердость материала [Shore A] | 60,0 Shore A                     |
| размер                        | 100,00                           |
| Количество складок            | 1,5                              |
| Соединение                    | G3/8-IG                          |
| Материал ниппеля              | алюминий                         |

SAB 100 HT1-60 G3/8-IG

Присоска SAB HT1, доступная в различных диаметрах, доставляется с соединительным ниппелем, вулканизированным в эластомерную часть.



## Конструктивные данные

| Attribute                 | Value    |
|---------------------------|----------|
| Высота H                  | 56,60 mm |
| Наружный диаметр D1       | 77,0 mm  |
| Номинальный диаметр dn    | 6,00 mm  |
| Резьба G1                 | G3/8"-F  |
| Длина резьбы LG1          | 15,0 mm  |
| Размер гаечного ключа SW1 | 22,0 mm  |
| Ход пружины Z             | 25,8 mm  |
| Диаметр Ds                | 100,8 mm |
| Диаметр Dmax(S)           | 110,0 mm |

Конструктивные данные SAB 100 HT1-60 G3/8-IG

Art.-Nr.: 10.01.06.02728



## Технические данные

| Attribute                               | Value                            |
|-----------------------------------------|----------------------------------|
| Материал присоски                       | Высокотемпературный материал HT1 |
| Твердость материала [Shore A]           | 60,0 Shore A                     |
| Внутренний диаметр шланга (реком.) d    | 6,0 mm                           |
| Радиус заготовки мин. (выпуклый)        | 90,0 mm                          |
| Сила отрыва                             | 357,00 N                         |
| Всасывающая сила (-600 мбар)            | 190,00 N                         |
| Вес                                     | 88,2 g                           |
| Поперечная сила                         | 220,0 N                          |
| Поперечная сила маслянистой поверхности | 214,0 N                          |
| Объем                                   | 115,000 cm <sup>3</sup>          |
| размер                                  | 100,00                           |
| Количество складок                      | 1,5                              |
| Семейство продуктов                     | SAB                              |

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



## Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: [www.schmalz.com/10.01.06.02728](http://www.schmalz.com/10.01.06.02728)



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.02728](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.02728)