

Art.-Nr.: 10.01.06.02965



FSG 4 NBR-55 M5-IG


Datos técnicos

Material de ventosa	Caucho nitrílico NBR
Dureza del material [Shore A]	55,0 Shore A
Tamaño	4,00
Número de pliegues	2,5
Conexión	M5-HE
Conexión de vacío	M5-HE
Material de la boquilla	Aluminio

La ventosa FSG (pieza elastomérica + boquilla de conexión) se suministra desmontada (se monta a partir de un diámetro de 32 mm). El suministro se compone de:

- Ventosa del tipo FG – pieza elastomérica, disponible en diversos diámetros y materiales
- Boquilla de conexión del tipo SA-NIP – disponible con diversas roscas

Repuestos disponibles: ventosa FG, boquilla de conexión SA-NIP



Datos de diseño FSG 4 NBR-55 M5-IG

Datos de diseño

Altura H	24,00 mm
Diámetro nominal dn	2,00 mm
d2	2,4 mm
Rosca G1	M5-HE
Longitud de rosca LG1	5,5 mm
Tamaño de la llave SW1	8,0 mm
Recorrido de resorte Z	1,5 mm
Diámetro Ds	3,8 mm
Diámetro Dmax(S)	5,5 mm

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3



Art.-Nr.: 10.01.06.02965

**Datos técnicos**

Material de ventosa	Caucho nitrílico NBR
Dureza del material [Shore A]	55,0 Shore A
Diámetro interior del tubo flexible (recomendado) d	2,0 mm
Radio de la pieza mín. (convexo)	4,0 mm
Fuerza de arranque	0,60 N
Fuerza de aspiración (-600 mbar)	0,27 N
Peso	1,80 g
Volumen	0,053 cm ³
Tamaño	4,00
Número de pliegues	2,5
Familia de productos	FSG
Conexión	M5-IG

Nota: Fuerza de aspiración: Las fuerzas de aspiración indicadas son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - no incluyen factor de seguridad Fuerza de arranque: La fuerza de arranque de los diseños de caucho natural se reduce en un 40% aproximadamente Diámetro del tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud del tubo de aprox. 2 m

**Datos de pedido piezas de recambio 10.01.06.02965**

Typ	Número de artículo
Boquilla de conexión de ventosa	SA-NIP N017 M5-IG DN200
	10.01.06.00313

**Datos de pedido piezas de desgaste 10.01.06.02965**

Typ	Número de artículo
Ventosa de fuelle (redonda)	FG 4 NBR-55 N017
	10.01.06.02962

