

Ventouse à soufflets (rondes)

FSG 4 SI-55 M5-IG



Art.-Nr.: 10.01.06.02967



FSG 4 SI-55 M5-IG


Données techniques

Matière de la ventouse	Silicone SI
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Taille	4,00
Nombre de soufflets	2,5
Connexion	M5-F
Raccord de vide	M5-F
Matière de l'insert	Aluminium
Caractéristiques de la matière	Compatible avec la FDA

La ventouse FSG (pièce en élastomère + insert de connexion) est livrée non montée (montée à partir d'un diamètre de 32 mm).
Contenu de la livraison :

- Ventouse de type FG – pièce en élastomère, disponible en différents diamètres et matières
- Insert de connexion de type SA-NIP – disponible en différents filetages

Pièces de rechange disponibles : ventouse FGA, insert de connexion SA-NIP



Données de construction FSG 4 SI-55 M5-IG

Données de construction

Hauteur H	24,00 mm
Diamètre nominal dn	2,00 mm
d2	2,4 mm
Filetage G1	M5-F
Longueur du filetage LG1	5,5 mm
Taille de la clé SW1	8,0 mm
Allongement du ressort Z	1,5 mm
Diamètre Ds	3,8 mm
Diamètre Dmax(S)	5,5 mm

Note : Tolérances dimensionnelles acceptables pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.02967

Ventouse à soufflets (rondes)
FSG 4 SI-55 M5-IG



Art.-Nr.: 10.01.06.02967



Données techniques

Matière de la ventouse	Silicone SI
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Diamètre intérieur du tuyau (recommandé) d	2,0 mm
Rayon min. de la pièce (convexe)	4,0 mm
Force de rupture	0,60 N
Force d'aspiration (-600mbar)	0,27 N
Poids propre	1,80 g
Volume	0,053 cm ³
Taille	4,00
Nombre de soufflets	2,5
Famille de produits	FSG
Connexion	M5-IG

Note : Force d'aspiration : Les forces d'aspiration indiquées sont des valeurs théoriques à un vide de -0,6 bar et avec une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles ne comprennent pas de facteur de sécurité Force d'arrachement : La force de rupture des modèles en caoutchouc naturel est réduite d'environ 40 % Diamètre du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m



Données de commande pièce de rechange 10.01.06.02967

Typ	Nombre d'article
Insert de raccordement de ventouse	SA-NIP N017 M5-IG DN200
	10.01.06.00313



Données de commande pièces d'usure 10.01.06.02967

Typ	Nombre d'article
Ventouse à soufflets (ronde)	FG 4 SI-55 N017
	10.01.06.02963



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.02967