

Ventosa a soffietto HT1 (tonda)

## SAB 60 HT1-60 G1/4-IG

Art.-Nr.: 10.01.06.02779




SAB 60 HT1-60 G1/4-IG

La ventosa SAB HT1, disponibile in diversi diametri, viene fornita con nipplo di connessione vulcanizzato a la parte in elastomero.

### Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Materiale a temperatura elevata HT1
Durezza del materiale [Shore A]	60,0 Shore A
Misura	60,00
Numero di pieghe	1,5
Connessione	G1/4-IG
Materiale del nipplo	Nichelato



### Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H	46,30 mm
Diametro esterno D1	48,0 mm
Diametro nominale dn	6,00 mm
Filettatura G1	G1/4"-IG
Lunghezza della filettatura LG1	20,0 mm
Misura della chiave SW1	22,0 mm
Freccia elastica Z	14,5 mm
Diametro Ds	61,1 mm
Diametro Dmax(S)	67,0 mm

Dati di costruzione SAB 60 HT1-60 G1/4-IG



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.02779

1

Ventosa a soffietto HT1 (tonda)

## SAB 60 HT1-60 G1/4-IG



Art.-Nr.: 10.01.06.02779



### Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Materiale a temperatura elevata HT1
Durezza del materiale [Shore A]	60,0 Shore A
Diametro interno del tubo (raccomandato) d	6,0 mm
Raggio pezzo min. (convesso)	65,0 mm
Forza di strappo	130,00 N
Forza di presa (-600 mbar)	82,00 N
Peso	52,90 g
Forza laterale	82,0 N
Forza laterale superficie oleosa	77,0 N
Volume	28,800 cm <sup>3</sup>
Misura	60,00
Numero di pieghe	1,5
Famiglia di prodotti	SAB

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.



### Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: [www.schmalz.com/10.01.06.02779](http://www.schmalz.com/10.01.06.02779)



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.02779](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.02779)

2