

Schmalz-Connector-Adaptateur  
**SC-A 045 M10-AG L**




Art.-Nr.: 10.01.06.02819



### Données techniques

Attribut	Valeur
Type de connexion	045
Filetage G1	M10-M
Longueur d'adaptation	7,20 mm
Forme	Auto verrouillage

SC-A 045 M10-AG L



### Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L2	7,80 mm
Longueur L	7,20 mm
Diamètre extérieur D2	10,5 mm
Diamètre nominal dn	4,10 mm
Filetage G1	M10-M
Longueur du filetage LG1	10,0 mm
Taille de la clé SW1	17,0 mm
Largeur des appartements SW2	4,0 mm

Données de construction SC-A 045 M10-AG L



### Données techniques

Attribut	Valeur
Poids propre	6,1 g
Matière	Aluminium
Type de connexion	045
Forme	Auto verrouillage



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.02819](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.02819)

1

Schmalz-Connector-Adaptateur  
**SC-A 045 M10-AG L**



Art.-Nr.: 10.01.06.02819



**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : [www.schmalz.com/10.01.06.02819](http://www.schmalz.com/10.01.06.02819)



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.02819](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.02819)