

Art.-Nr.: 10.01.06.02981



FGA 6 NBR-55 N004


Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Caucho nitrílico NBR
Dureza del material [Shore A]	55,0 Shore A
Tamaño	6,00
Número de pliegues	1,5

Datos de diseño

Atributo	Valor
Altura H2	2,00 mm
Altura H	9,00 mm
Diámetro exterior D1	7,5 mm
Diámetro de la cabeza Dk	7,2 mm
Diámetro interior d1	5,8 mm
d2	3,0 mm
Diámetro interior d	3,70 mm
Recorrido de resorte Z	2,0 mm
Diámetro Ds	5,7 mm
Altura H3	3,20 mm

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3



Datos de diseño FGA 6 NBR-55 N004



Art.-Nr.: 10.01.06.02981

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Material de ventosa	Caucho nitrílico NBR
Radio de la pieza mín. (convexo)	2,0 mm
Fuerza de aspiración (-600 mbar)	0,40 N
Peso	0,2 g
Tamaño	6,00
Número de pliegues	1,5
Familia de productos	FGA

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.06.02981

**Pedir accesorios de datos 10.01.06.02981**

Typ		n
Boquilla de conexión de ventosa	SA-NIP N004 G1/8-AG DN200	10.01.01.03528
Boquilla de conexión de ventosa	SA-NIP N004 G1/8-IG DN200	10.01.01.03520
Boquilla de conexión de ventosa	SA-NIP N004 M5-AG DN200	10.01.01.03526
Boquilla de conexión de ventosa	SA-NIP N004 M5-IG DN200	10.01.01.03518
Schmalz Pad Insert PEEK	SPI 6 PEEK	10.01.06.03279


WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.02981