




FSGPL 100 NBR-55 G1/2-IG

La ventosa FSGPL, disponibile in diversi diametri, viene con piastra portante vulcanizzata a la parte in elastomero.

## Dati tecnici

| Attributo                       | Valore                 |
|---------------------------------|------------------------|
| Materiale della ventosa         | Caucciù al nitrile NBR |
| Durezza del materiale [Shore A] | 55,0 Shore A           |
| Misura                          | 100,00                 |
| Numero di pieghe                | 1,5                    |
| Attacco del vuoto               | G1/2"-IG               |
| Materiale del nipplo            | Acciaio                |



Dati di costruzione FSGPL 100 NBR-55 G1/2-IG

## Dati di costruzione

| Attributo                       | Valore   |
|---------------------------------|----------|
| Altezza H                       | 43,30 mm |
| Diametro esterno D1             | 101,0 mm |
| d2                              | 57,2 mm  |
| Filettatura G1                  | G1/2"-IG |
| Lunghezza della filettatura LG1 | 8,0 mm   |
| Misura del foro d3              | 44,0 mm  |
| Freccia elastica Z              | 29,1 mm  |
| Diametro Ds                     | 96,1 mm  |
| Altezza H4                      | 8,00 mm  |
| Diametro Dmax(S)                | 106,5 mm |

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

Art.-Nr.: 10.01.06.02932

**Dati tecnici**

| Attributo                                  | Valore                  |
|--------------------------------------------|-------------------------|
| Materiale della ventosa                    | Caucciù al nitrile NBR  |
| Durezza del materiale [Shore A]            | 55,0 Shore A            |
| Diametro interno del tubo (raccomandato) d | 12,0 mm                 |
| Raggio pezzo min. (convesso)               | 100,0 mm                |
| Forza di strappo                           | 250,00 N                |
| Forza di presa (-600 mbar)                 | 150,00 N                |
| Peso                                       | 151,0 g                 |
| Volume                                     | 150,000 cm <sup>3</sup> |
| Misura                                     | 100,00                  |
| Numero di pieghe                           | 1,5                     |
| Famiglia di prodotti                       | FSGPL                   |

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: [www.schmalz.com/10.01.06.02932](http://www.schmalz.com/10.01.06.02932)

