




FSGPL 120 NBR-55 G1/2-IG

La ventosa FSGPL, disponibile in diversi diametri, viene con piastra portante vulcanizzata a la parte in elastomero.

Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Caucciù al nitrile NBR
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Misura	120,00
Numero di pieghe	1,5
Attacco del vuoto	G1/2"-IG
Materiale del nipplo	Acciaio



Dati di costruzione FSGPL 120 NBR-55 G1/2-IG

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H	51,00 mm
Diametro esterno D1	127,8 mm
d2	79,3 mm
Filettatura G1	G1/2"-IG
Lunghezza della filettatura LG1	8,0 mm
Misura del foro d3	69,4 mm
Freccia elastica Z	35,7 mm
Diametro Ds	118,2 mm
Altezza H4	8,00 mm
Diametro Dmax(S)	135,0 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

Art.-Nr.: 10.01.06.02933

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Caucciù al nitrile NBR
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Diametro interno del tubo (raccomandato) d	12,0 mm
Raggio pezzo min. (convesso)	150,0 mm
Forza di strappo	400,00 N
Forza di presa (-600 mbar)	280,00 N
Peso	351,0 g
Volume	295,203 cm ³
Misura	120,00
Numero di pieghe	1,5
Famiglia di prodotti	FSGPL

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.06.02933

