

Körüklü vantuz (yuvarlak)  
**FG 4 SI-55 N017**




Art.-Nr.: 10.01.06.02963



FG 4 SI-55 N017

### Teknik veriler

| Attribute                  | Value        |
|----------------------------|--------------|
| Vantuz malzemesi           | Silikon SI   |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 55,0 Shore A |
| Boyut                      | 4,00         |
| Körük Sayısı               | 2,5          |
| Malzeme özellikleri        | FDA uyumlu   |



Tasarım verileri FG 4 SI-55 N017

### Tasarım verileri

| Attribute    | Value    |
|--------------|----------|
| Yükseklik H2 | 3,90 mm  |
| Yükseklik H  | 14,00 mm |
| Dış çap D1   | 5,1 mm   |
| Kafa çapı Dk | 7,0 mm   |
| İç çap d1    | 3,9 mm   |
| d2           | 2,4 mm   |
| İç çap d     | 3,50 mm  |
| Yay stroku Z | 1,5 mm   |
| Çap Ds       | 3,8 mm   |
| Yükseklik H3 | 7,00 mm  |
| Çap Dmax(S)  | 5,5 mm   |

Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.02963](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.02963)

Körüklü vantuz (yuvarlak)  
**FG 4 SI-55 N017**



Art.-Nr.: 10.01.06.02963



**Teknik veriler**

| Attribute                          | Value                 |
|------------------------------------|-----------------------|
| Meme ucu ailesi                    | N 017                 |
| Vantuz malzemesi                   | Silikon SI            |
| Malzeme sertliği [Shore A]         | 55,0 Shore A          |
| İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) | 4,0 mm                |
| Çekme kuvveti                      | 0,60 N                |
| Emme kuvveti (-600mbar)            | 0,27 N                |
| Ağırlık                            | 0,40 g                |
| Cilt                               | 0,124 cm <sup>3</sup> |
| Boyut                              | 4,00                  |
| Körük Sayısı                       | 2,5                   |
| Ürün ailesi                        | FG                    |

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: [www.schmalz.com/10.01.06.02963](http://www.schmalz.com/10.01.06.02963)



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.02963](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.02963)