

ベローズ真空吸着パッド  
**FG 4 SI-55 N017**




Art.-Nr.: 10.01.06.02963



FG 4 SI-55 N017

### 技術資料

真空パッドの材質	シリコンゴム SI
材質の硬度 [ショアA]	55.0 Shore A
サイズ	4.00
折りたたみ式本数	2.5
材質種類	FDA対応



デザインデータ FG 4 SI-55 N017

### デザインデータ

高さ H2	3.90 mm
高さ H	14.00 mm
外径 D1	5.1 mm
ヘッド径 Dk	7.0 mm
内径 d1	3.9 mm
d2	2.4 mm
内径 d	3.50 mm
スプリングストローク Z	1.5 mm
径 Ds	3.8 mm
高さ H3	7.00 mm
径 Dmax(S)	5.5 mm

※ゴム部品の許容寸法公差は、DIN ISO 3302-1 M3に準拠します。



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.02963](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.02963)

ベローズ真空吸着パッド  
**FG 4 SI-55 N017**



Art.-Nr.: 10.01.06.02963

 技術資料

対応ニップルファミリー	N 017
真空パッドの材質	シリコーンゴム SI
材質の硬度 [ショアA]	55.0 Shore A
最小ワーク半径 (凸部)	4.0 mm
離脱力	0.60 N
質量	0.40 g
ボリューム	0.124 cm <sup>3</sup>
サイズ	4.00
折りたたみ式本数	2.5
製品ファミリー	FG

注記：吸着力：規定の吸着力は、-0.6 barの真空で、ワーク表面が乾燥し、平滑で均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません；ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。