

Art.-Nr.: 10.01.06.03000



FSGA 6 HT1-60 M5-IG

真空パッド FSGAは、パッドにネジが取り付けられた状態で納品されます。以下の製品で構成されます。


- 真空パッド FGA: ゴム部分、様々なサイズをラインアップ
- 接続ニップル (取付ネジ) SA-NIP: 様々なネジ径をラインアップ

スペアパーツ: 真空パッド FGA、接続ニップル (取付ネジ) SA-NIP

技術資料

属性	価値
真空パッドの材質	高温材質 HT1
材質の硬度 [ショアA]	60.0 Shore A
サイズ	6.00
折りたたみ式本数	1.5
接続	M5-F
真空接続口	M5-F
ニップル材質	アルミ

デザインデータ



デザインデータ FSGA 6 HT1-60 M5-IG

属性	価値
高さ H	19.00 mm
呼び径 dn	2.00 mm
d2	3.0 mm
スレッドG1	M5-F
グリッパーの長さ LG1	5.5 mm
スパナサイズ SW1	8.0 mm
スプリングストロークZ	2.0 mm
径 Ds	5.7 mm
径 Dmax(S)	8.0 mm

※ゴム部品の許容寸法公差は、DIN ISO 3302-1 M3に準拠します。

Art.-Nr.: 10.01.06.03000



技術資料

属性	値
真空パッドの材質	高温材質 HT1
材質の硬度 [ショアA]	60.0 Shore A
ホース径 (推奨) d	4.0 mm
最小ワーク半径 (凸部)	4.0 mm
離脱力	1.40 N
吸着力 (-600mbar)	0.40 N
質量	1.5 g
ボリューム	0.098 cm ³
サイズ	6.00
折りたたみ式本数	1.5
製品ファミリー	FSGA
接続	M5-IG

注記：吸着力：規定の吸着力は、-0.6 barの真空で、ワーク表面が乾燥し、滑らかで均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません。離脱力：天然ゴム製の種類では、離脱力が約40%減少する。ホース径：ホース径：推奨ホース径は、グリッパーの長さが約2 mの場合です。



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.06.03000



データアクセサリを注文する 10.01.06.03000

Typ	製品コード
真空パッド用インサート PEEK	SPI 6 PEEK
	10.01.06.03279



スペアパーツの注文データ 10.01.06.03000

Typ	製品コード
接続ニップル (取付ネジ)	SA-NIP N004 M5-IG DN200
	10.01.01.03518



摩耗部品の注文データ 10.01.06.03000

Typ	製品コード
ベローズ真空吸着パッド	FGA 6 HT1-60 N004
	10.01.06.02603


WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.06.03000