




SAB 22 HT1-60 G3/8-IG

La ventosa SAB HT1, disponible en diversos diámetros, se suministra con boquilla de conexión vulcanizada en la pieza elastomérica.

Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Material de alta temperatura HT1
Dureza del material [Shore A]	60,0 Shore A
Tamaño	22,00
Número de pliegues	1,5
Conexión	G3/8-IG
Material de la boquilla	Niquelado



Datos de diseño SAB 22 HT1-60 G3/8-IG

Datos de diseño

Atributo	Valor
Altura H	41,00 mm
Diámetro exterior D1	22,0 mm
Diámetro nominal dn	3,50 mm
Rosca G1	G3/8"-HE
Longitud de rosca LG1	9,5 mm
Tamaño de la llave SW1	22,0 mm
Recorrido de resorte Z	5,8 mm
Diámetro Ds	20,6 mm
Diámetro Dmax(S)	24,0 mm

Art.-Nr.: 10.01.06.03006

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Material de ventosa	Material de alta temperatura HT1
Dureza del material [Shore A]	60,0 Shore A
Diámetro interior del tubo flexible (recomendado) d	4,0 mm
Radio de la pieza mín. (convexo)	20,0 mm
Fuerza de arranque	24,00 N
Fuerza de aspiración (-600 mbar)	16,00 N
Peso	42,1 g
Fuerza lateral	18,0 N
Fuerza lateral superficie aceitosa	6,0 N
Volumen	1,500 cm ³
Tamaño	22,00
Número de pliegues	1,5
Familia de productos	SAB

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.06.03006


WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03006