

Ventosa a soffietto HT1 (tonda)

## SAB 22 HT1-60 G3/8-AG

Art.-Nr.: 10.01.06.03015




SAB 22 HT1-60 G3/8-AG

La ventosa SAB HT1, disponibile in diversi diametri, viene fornita con nipplo di connessione vulcanizzato a la parte in elastomero.

### Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Materiale a temperatura elevata HT1
Durezza del materiale [Shore A]	60,0 Shore A
Misura	22,00
Numero di pieghe	1,5
Connessione	G3/8-AG
Materiale del nipplo	Alluminio



### Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H	25,00 mm
Diametro esterno D1	22,0 mm
Diametro nominale dn	3,50 mm
Filettatura G1	G3/8"-AG
Lunghezza della filettatura LG1	10,0 mm
Misura della chiave SW1	16,0 mm
Freccia elastica Z	5,8 mm
Diametro Ds	20,6 mm
Diametro Dmax(S)	24,0 mm

Dati di costruzione SAB 22 HT1-60 G3/8-AG



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03015

1

Art.-Nr.: 10.01.06.03015

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Materiale a temperatura elevata HT1
Durezza del materiale [Shore A]	60,0 Shore A
Diametro interno del tubo (raccomandato) d	4,0 mm
Raggio pezzo min. (convesso)	20,0 mm
Forza di strappo	24,00 N
Forza di presa (-600 mbar)	16,00 N
Peso	16,50 g
Forza laterale	18,0 N
Forza laterale superficie oleosa	6,0 N
Volume	1,500 cm <sup>3</sup>
Misura	22,00
Numero di pieghe	1,5
Famiglia di prodotti	SAB

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: [www.schmalz.com/10.01.06.03015](http://www.schmalz.com/10.01.06.03015)

