


Ventouse à soufflets (ronde)

FGA 78 NK-45 N019 DR




Art.-Nr.: 10.01.06.02977



FGA 78 NK-45 N019 DR

Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Caoutchouc naturel NK
Dureté de la matière [Shore A]	45,0 Shore A
Taille	78,00
Nombre de soufflets	1,5



Données de construction FGA 78 NK-45 N019 DR

Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H2	19,70 mm
Hauteur H	48,50 mm
Diamètre extérieur D1	83,0 mm
Diamètre de la tête Dk	24,7 mm
d2	54,0 mm
Diamètre intérieur d	11,80 mm
Allongement du ressort Z	16,0 mm
Diamètre Ds	62,0 mm
Hauteur H3	31,40 mm
Diamètre Dmax(S)	86,0 mm



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.02977

Ventouse à soufflets (ronde)

FGA 78 NK-45 N019 DR



Art.-Nr.: 10.01.06.02977



Données techniques

Attribut	Valeur
Famille d'insert	N 019
Matière de la ventouse	Caoutchouc naturel NK
Dureté de la matière [Shore A]	45,0 Shore A
Rayon min. de la pièce (convexe)	70,0 mm
Force de rupture	218,00 N
Force d'aspiration (-600mbar)	137,40 N
Poids propre	48,0 g
Volume	79,418 cm ³
Taille	78,00
Nombre de soufflets	1,5
Famille de produits	FGA

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.06.02977



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.02977