




FGA 78 NK-45 N019 DR

技術資料

属性	価値
真空パッドの材質	天然ゴム NK
材質の硬度 [ショアA]	45.0 Shore A
サイズ	78.00
折りたたみ式本数	1.5



デザインデータ FGA 78 NK-45 N019 DR

デザインデータ

属性	価値
高さ H2	19.70 mm
高さ H	48.50 mm
外径 D1	83.0 mm
ヘッド径 Dk	24.7 mm
d2	54.0 mm
内径d	11.80 mm
スプリングストロークZ	16.0 mm
径 Ds	62.0 mm
高さ H3	31.40 mm
径 Dmax(S)	86.0 mm

Art.-Nr.: 10.01.06.02977



技術資料

属性	値
対応ニップルファミリー	N 019
真空パッドの材質	天然ゴム NK
材質の硬度 [ショアA]	45.0 Shore A
最小ワーク半径 (凸部)	70.0 mm
離脱力	218.00 N
吸着力 (-600mbar)	137.40 N
質量	48.0 g
ボリューム	79.418 cm ³
サイズ	78.00
折りたたみ式本数	1.5
製品ファミリー	FGA

注記：吸着力：規定の吸着力は、真空度-0.6 bar、ワーク表面が平滑で乾燥した均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません。ホース径：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.06.02977

WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.06.02977